

Rapport d'expertise

Flexible vide démouleuse

Rédacteur: Philippe Carpentier

Société : Flex Kex

Tél: 05 35 53 98 91

Mail: contact@flex-key.com

Compte rendu:

L'analyse visuelle du tuyau ne fait apparaître aucun signe d'usure du flexible.

L'objectif du flexible est de résister au vide faible 0.4 b.

Le matériel en place n'est pas de notre gamme néanmoins l'analyse visuelle est tout à fait correcte.

Il est possible de réaliser le prochain flexible en CITERDIAL de chez Trelleborg puisque l'application n'impose pas de devoir gérer des migrations vers les aliments.

Fait à Assat le 29/09/2022

