

Fiche suiveuse Flexible N°

DD 3158

Offre de prix réf : PR2205-0070
Commande réf : 08/22/C070
Fiche d'expédition : SH2208-0018
Date d'expédition : 00/01/1900

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Lnuf

Atelier : prépa
Machine : 89-02
Code interne : ligne 89-02

Informations Flexible :

Désignation : T 5 A C A C B I F 0 2 5 0

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : lait

Simulants associés: d1

Conditions de service : Pression Maxi : 6 bar Dépression Maxi : 0,7 bar Température Maxi : 40 °c

Conditions de lavage :

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|---------------|-------|---------------|-------|
| Eau chaude : | Durée : | 30 mn | Température : | 80 °c | | |
| Vapeur : | Durée : | 0 mn | Température : | 0 °c | | |
| Acide nitrique (HNO3): | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| Acide phosphorique (H3PO4): | Concentration : | 0 % | Durée: | 0 mn | Température : | 0 °c |
| Composés chlorés DOEGEN | Concentration : | 2 % | Durée: | 45 mn | Température : | 20 °c |
| Hydroxyde de sodium CLENEBRITE | Concentration : | 3 % | Durée: | 45 mn | Température : | 50 °c |
| Peroxyde d'hydrogène BOOSTER | Concentration : | 1 % | Durée: | 45 mn | Température : | 20 °c |
| Acide peracétique MULTIPLY | Concentration : | 1000 ppm | Durée: | 45 mn | Température : | 20 °c |

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 2 , 5 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38
Quantité de rondelles de protection de couleur Jaune : 1

