

Fiche suiveuse Flexible N°

EE0820

Offre de prix réf : PR2302-0123
Commande réf :
Fiche d'expédition : BL2304-0005
Date d'expédition : 05/04/2023

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

Bio Ferme

Atelier :
Machine :
Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : T 5 A C A C A I F 0 0 6 5

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : Purée de fruits PH < 4.5

Simulants associés: C

Conditions de service : Purée de fruits PH < 4.5 température 91°C continu (circuit fermé)

Conditions de lavage :

Deptal 5 dilué à 2% [FDS : Hypochlorite de sodium + Hydroxyde de sodium]
70°C 5 minutes (300 secondes)

Symbioz dilué à 1.5% (FDS : Hydroxyde de sodium + Hydroxyde de potassium)
70°C 5 minutes (300 secondes)

Le deptal est un produit dilué la fiche technique indique

5% <= Hydroxyde de sodium < 15%

5% <= Hypochlorite de sodium < 10%

Le symbioz est un produit dilué la fiche technique indique

5% <= Hydroxyde de sodium < 15%

5% <= Hydroxyde de potassium

Le conditions de nettoyage sont donc conformes aux préconisations de Trelleborg. Vous conservez l'entièreté des caractéristiques du tuyau Multidial et les certifications d'aptitude au contact alimentaire.

La durée de vie varie selon les conditions d'usage, néanmoins un objectif de plusieurs années est envisageable.

Nous préconisons un contrôle visuel tous les 6 mois pour tous nos matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 0 , 6 5 mt

Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)

Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com

Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38

Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 38

Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:

Eau chaude température maximum :	95 °C	durée maximale :	30 minutes.
Vapeur en circuit ouvert :	130 °C	durée maximale :	30 minutes.
Acide nitrique HNO3 :			
Concentration maximale :	0,1 %	à 85 °C	durée maximale : 15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale : 15 minutes.
Acide phosphorique H3PO4 :			
Concentration maximale :	1 %	à 85 °C	durée maximale : 15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale : 15 minutes.
Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) :			
Concentration maximale :	1 %	à 70 °C	durée maximale : 15 minutes.
Hydroxide de sodium (NaOH) :			
Concentration maximale :	2 %	à 80 °C	durée maximale : 15 minutes.
	5 %	à 30 °C	durée maximale : 15 minutes.
Peroxyde d'hydrogène (H2O2) :			
Concentration maximale :	1,5 %	à 80 °C	durée maximale : 15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale : 15 minutes.
Acide péracétique (C2H4O3)			
Concentration maximale :	1 %	à 50 °C	durée maximale : 15 minutes.

Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :

Liste des simulants :

- A : Ethanol 10 %
- B : Acide acétique à 3 %
- C : Ethanol 20 %
- D1 : Ethanol 50 %
- D2 : Huile végétale
- Ethanol 95 %

Normes / homologations :

CE 1935/2004 ** CE 2032/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177 .1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 août 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994

Conditions de service admissibles :

Pression de service :	10 bar	Pression limite de non éclatement PLNE :	30 bar
Dépression :	0,9 bar		
Température d'utilisation	-30 à 100 °C		

Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage
Prise en compte des contraintes dues aux allergènes, aux dérivés d'origines animales, aux MOSH & MOAH.

