

Fiche suivieuse Flexible N°

EE5815

Offre de prix réf : PR2312-0196
Commande réf : SPM0013247
Fiche d'expédition : SH2401-0077
Date d'expédition : 15/01/2024

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

SNV

Atelier :
Machine :
Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : T 5 A K A K A E M 0 6 9 0

Nature du tuyau : **chemikler upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : viande hachée

Simulants associés: D2

Conditions de service : Pression Maxi : 30 bar Dépression Maxi : 0 bar Température Maxi : 4°C °c

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée :	15 mn	Température :	60 °c		
Vapeur :	Durée :	0 mn	Température :	0 °c		
Acide nitrique (HNO3):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Composés chlorés	Concentration :	0,3 %	Durée:	120 mn	Température :	40 °c
Hydroxyde de sodium	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Peroxyde d'hydrogène	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c
Acide peracétique	Concentration :	0 %	Durée:	0 mn	Température :	0 °c

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 6 , 9 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Chemikler upe (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 75 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 76
Raccord 2 : sms femelle écrou inox Dn 76

Fiche suiveuse Flexible N°

EE5815

Feuille 2/2

Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:

Eau chaude température maximum :	0 °C		durée maximale :	30 minutes.
Vapeur en circuit ouvert :	0 °C		durée maximale :	0 minutes.
Acide nitrique HNO ₃ :				
Concentration maximale :	0,1 %	à 85 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Acide phosphorique H ₃ PO ₄ :				
Concentration maximale :	1 %	à 85 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) :				
Concentration maximale :	1 %	à 70 °C	durée maximale :	15 minutes.
Hydroxide de sodium (NaOH) :				
Concentration maximale :	2 %	à 0 °C	durée maximale :	15 minutes.
	0 %	à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Peroxyde d'hydrogène (H ₂ O ₂) :				
Concentration maximale :	3 %	à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 %	à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Acide péraétique (C ₂ H ₄ O ₃) :				
Concentration maximale :	0 %	à 0 °C	durée maximale :	15 minutes.

Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :

Liste des simulants :

- A : Ethanol 10 %
- B : Acide acétique à 3 %
- C : Ethanol 20 %
- D1 : Ethanol 50 %
- D2 : Huile végétale
- Ethanol 95 %

Normes / homologations :

CE 1935/2004 ** CE 2023/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177 .1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 aout 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994
Ne contient pas de Per-et-polyfluoroalkylée (PFAS ou polluants éternels)

Conditions de service admissibles :

Pression de service :	16 bar	Pression limite de non éclatement PLNE :	64 bar
Dépression :	0,9 bar		
Température d'utilisation	-40 à 100 °C		

Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage
Prise en compte des contraintes dues aux allergènes, aux dérivés d'origines animales, aux MOSH & MOAH.