

Fiche suiveuse Flexible N°

FF1752

Offre de prix réf :
Commande réf : SPM0014052
Fiche d'expédition : 0
Date d'expédition : 12/07/2024

Informations fabricant :

Flex key

Téléphone : 05 35 53 98 91
Mail : contact@flex-key.com
Site internet : <https://www.flex-key.com/>

Informations utilisateur :

SNV

Atelier :
Machine :
Code interne :

Informations Flexible :

Désignation : T 5 A C A C A I F 0 3 9 0

Nature du tuyau : **multidial upe**
Obtenir le certificat d'aptitude au contact alimentaire à jour : <https://www.flex-key.com/boutique/>

Cahier des charges exprimé à la commande :

Produit (s) véhiculé (s) : VIANDE HACHEE

Simulants associés: D2

Conditions de service : Pression Maxi : 30 bar Dépression Maxi : 0 bar bar Température Maxi : 4°C °c

Conditions de lavage :

Eau chaude :	Durée : 15 mn	Température : 60 °c
Vapeur :	Durée : 0 mn	Température : 0 °c
Acide nitrique (HNO3):	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn Température : 0 °c
Acide phosphorique (H3PO4):	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn Température : 0 °c
Composés chlorés	Concentration : 0,3 %	Durée: 120 mn Température : 40 °c
Hydroxyde de sodium	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn Température : 0 °c
Peroxyde d'hydrogène	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn Température : 0 °c
Acide peracétique	Concentration : 0 %	Durée: 0 mn Température : 0 °c

Composition du flexible :

Longueur totale du flexible calculée de joint à joint : 0 3 , 9 0 mt
Nature du tuyau: Marque Trelleborg réf Multidial UPE (tube UPE, spire acier, revêtement EPDM) diamètre 38 (fabrication française)
Déclaration de conformité à jour disponible gratuitement sur le site internet Flex-Key.com
Raccord 1 : sms femelle écrou inox Dn 38

Fiche suiveuse Flexible N°

FF1752

Feuille 2/2

Conditions de nettoyage acceptées pour une durée de vie optimale:

Eau chaude température maximum :	95 °C	durée maximale :	30 minutes.
Vapeur en circuit ouvert :	130 °C	durée maximale :	30 minutes.
Acide nitrique HNO ₃ :			
Concentration maximale :	0,1 % à 85 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 % à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Acide phosphorique H ₃ PO ₄ :			
Concentration maximale :	1 % à 85 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 % à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Composé chloré (Cl, HCl, NaClO) :			
Concentration maximale :	1 % à 70 °C	durée maximale :	15 minutes.
Hydroxide de sodium (NaOH) :			
Concentration maximale :	2 % à 80 °C	durée maximale :	15 minutes.
	5 % à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Peroxyde d'hydrogène (H ₂ O ₂) :			
Concentration maximale :	1,5 % à 80 °C	durée maximale :	15 minutes.
	3 % à 30 °C	durée maximale :	15 minutes.
Acide péraétique (C ₂ H ₄ O ₃)			
Concentration maximale :	1 % à 50 °C	durée maximale :	15 minutes.

Analyse de migration globale Selon la catégorie D (contact bref) de l'arrêté du 9 novembre 1994, 2h à 40°C :

Liste des simulants :

A : Ethanol 10 %
B : Acide acétique à 3 %
C : Ethanol 20 %
D1 : Ethanol 50 %
D2 : Huile végétale
Ethanol 95 %

Normes / homologations :

CE 1935/2004 ** CE 2032/2006 ** CE 10/2011** FDA n° 21 CFR 177.1520 **
Conforme à l'arrêté du 5 août 2020 qui abroge l'arrêté du 9 novembre 1994
Ne contient pas de Per-et-polyfluoroalkylée (PFAS ou polluants éternels)

Conditions de service admissibles :

Pression de service : 10 bar
Dépression : 0,9 bar
Température d'utilisation -30 à 100 °C

Pression limite de non éclatement PLNE : 30 bar

Flexible fabriqué selon charte bonnes pratiques :

Atelier et matériels dédiés
Conditions de stockage, de fabrication, de transport adaptées pour garantir une neutralité organoleptique de l'ensemble après sertissage

